

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	二妙丸复合膜 6 克/袋*20 袋	检测日期	2025 年 8 月 12 日
批号	2507178	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南天济草堂制药股份有限公司 匠星镀铝增强型 1 号		
内层剥离力	横: 4.7N/15mm 纵: 3.3N/15mm	起封温度 128 度	横: 66.6N/15mm 纵: 57.0N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 6.1N/15mm 纵: 5.5N/15mm	摩擦系数	内对内 0.259 内对钢 0.240
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	二妙丸复合膜 6 克/袋*20 袋	检测日期	2025 年 8 月 12 日
批号	2507178	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南天济草堂制药股份有限公司 匠星镀铝增强型 2 号		
内层剥离力	横: 4.1N/15mm 纵: 3.5N/15mm	起封温度 128 度	横: 74.4N/15mm 纵: 46.1N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 4.4N/15mm 纵: 3.0N/15mm	摩擦系数	内对内 0.233 内对钢 0.268
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	二妙丸复合膜 6 克/袋*20 袋	检测日期	2025 年 8 月 12 日
批号	2507178	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南天济草堂制药股份有限公司 匠星镀铝增强型 3 号		
内层剥离力	横: 3.8N/15mm 纵: 3.1N/15mm	起封温度 128 度	横: 63.9N/15mm 纵: 59.6N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 7.2N/15mm 纵: 5.6N/15mm	摩擦系数	内对内 0.240 内对钢 0.211
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

批准:

陈建 2025.08.12.

审核:

李向

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	二妙丸复合膜 6 克/袋*20 袋	检测日期	2025 年 8 月 12 日
批号	2507178	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南天济草堂制药股份有限公司 匠星镀铝增强型 4 号		
内层剥离力	横: 3.2N/15mm 纵: 4.1N/15mm	起封温度 128 度	横: 76.8N/15mm 纵: 57.6N/15mm
7 天加速内层剥离力	横: 3.1N/15mm 纵: 2.7N/15mm	摩擦系数	内对内 0.249 内对钢 0.180
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	二妙丸复合膜 6 克/袋*20 袋	检测日期	2025 年 8 月 5 日
批号	2507178	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南天济草堂制药股份有限公司 匠星镀铝增强型 自己取样		
内层剥离力	横: 6.7N/15mm 纵: 5.4N/15mm	起封温度 128 度	横: 49.4N/15mm 纵: 53.5N/15mm
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.253 内对钢 0.232

批准:

陈建 2025.8.12

审核:

陈建

检验:



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备